

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki stożkowe odsadzone skręcanie naprzemiennie, grubość drutu 0,50 mm, Ø szczotki D1×gwint M: 115XM14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	571305 115XM14
GTIN	4017359370124
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Odsadzona **szczotka stożkowa** z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

skręcane naprzemiennie (w prawo i w lewo) w celu zapewnienia większej agresywności przy ciężkim szczotkowaniu. Nadają się bardzo dobrze do zastosowania w narożnikach i na krawędziach, spokojna praca.

Idealna do obróbki trudno dostępnych miejsc i do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.

Z **gwintem wewnętrznym M14**. do mocowania bezpośredniego **na szlifierkach kątowych**.

Opis techniczny

wysokość pokrycia	0,5 mm
liczba warkoczy	20
Ø szczotki D ₁	115 mm
Długość drutu H ₁	24 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹

szerokość drutu L ₁	12 mm
gwint M	M14
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	skręcenie naprzemiennie
Rodzaj produktu	Szczotka stożkowa