

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jednorzędowa szczotka tarczowa mikrościerająca, 0,6 mm, SiC 120, Ø
szczotki D1×szerokość szczotki: 150X14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570320 150X14
GTIN	4017359136294
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Jednorzędowa szczotka z falowanym materiałem na lamowania.

Zastosowanie:

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeli itp. Szczotki jednorzędowe mogą być łączone, **tworząc walce o zmiennej szerokości**. Do indywidualnego zastosowania na szlifierkach.

oznaczenie ziarnistości: SiC

Ø otworu d_1 : 12 mm

maks. Ø otworu po rozwierceniu: 30 mm

wysokość drutu H_1 : 32 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹

Opis techniczny

maks. Ø otworu po rozwierceniu	30 mm
wysokość drutu H_1	32 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹

Ø szczotki D ₁	150 mm
szerokość szczotki	14 mm
Ø otworu d ₁	12 mm
Materiały ściernie	Osadzony karborund (SiC)
materiał pokrycia	mikrościerająca, karborund
oznaczenie ziarnistości	SiC
wysokość pokrycia	0,6 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa