

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Wąskie szczotki tarczowe proste, drut stalowy 0,50 mm , Ø szczotki D1×Ø otworu d1: 115X22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	571400 115X22
GTIN	4017359154854
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Gładki drut stalowy 0,50 mm, budowa wąska, **drut spleciony** i wprasowany w stalowy bęben. Duża trwałość i spokojna praca.

Zastosowanie:

Specjalnie do obróbki **spawów U i V**, występujących często w połączeniach rurowych.

szerokość drutu L₁: 6 mm

wysokość drutu H₁: 22 mm

liczba warkoczy: 32

maksymalna prędkość obrotowa: 15000 min⁻¹

Opis techniczny

wysokość drutu H ₁	22 mm
liczba warkoczy	32
Ø szczotki D ₁	115 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹

wysokość pokrycia	0,5 mm
szerokość drutu L ₁	6 mm
Ø otworu d ₁	22 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa