

**Klucz nasadowy, kwadrat zewnętrzny, rozwartość klucza: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	623300 14
GTIN	4020772042080
Klasa artykułu	63Q

**Opis****Wykonanie:**

Uchwyt hartowany przetyczka zamocowana na stałe.  
z kwadratem **zewnątrznym** (czopem kwadrat.).

**Norma:**

**DIN 905**

**Materiał:**

Stal specjalna, odpuszczana przy oksydowaniu.  
długość chwytu: 120 mm

**Opis techniczny**

długość chwytu	120 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 4-kątny
rozwartość klucza	14 mm
norma	DIN 905
materiał	stal specjalna
powierzchnia	czernione