

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jednorzędowa szczotka tarczowa drut INOX, 0,30 mm , Ø szczotki  
D1 x szerokość szczotki: 100X12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570310 100X12
GTIN	4017359123232
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

**Jednorzędowa szczotka** z falowanym materiałem na lamowania.

**Zastosowanie:**

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp. Szczotki jednorzędowe mogą być łączone, **tworząc walce o zmiennej szerokości**. Do indywidualnego zastosowania na szlifierkach.

Ø otworu  $d_1$ : 12 mm

maks. Ø otworu po rozwierceniu: 20 mm

wysokość drutu  $H_1$ : 21 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 8000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

wysokość drutu $H_1$	21 mm
maks. Ø otworu po rozwierceniu	20 mm
maksymalna prędkość obrotowa	8000 min <sup>-1</sup>

Ø szczotki D <sub>1</sub>	100 mm
szerokość szczotki	12 mm
Ø otworu d <sub>1</sub>	12 mm
materiał pokrycia	nierdzewny drut stalowy, falisty
wysokość pokrycia	0,3 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa