

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tarczowa szczotka druciana drut stalowy, 0,20 mm, Ø szczotki D1 x szerokość drutu L1: 150X30mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570150 150X30
GTIN	4017359077078
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. **Bardzo gęste**, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki **wymiennym pierścieniom redukcyjnym** (w zakresie dostawy).

Zastosowanie:

Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętym wałkiem.

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeli itp.

Opis techniczny

Długość drutu H ₁	33 mm
Ø pierścienia redukcyjnego	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Ø szczotki D ₁	150 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
szerokość szczotki	26 mm

Ø otworu d ₁	40 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa