

HOLEX®**Klucze oczkowo - płaskie,, fosforanowane, rozwartość klucza: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613900 25
GTIN	4045197441577
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 290 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 12 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 16 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęk h ₁	12 mm
długość klucza L	290 mm
rozwartość klucza	25 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	16 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

