

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jednorzędowa szczotka tarczowa drut INOX, 0,30 mm , Ø szczotki
D1 x szerokość szczotki: 200X16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570310 200X16
GTIN	4017359159736
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Jednorzędowa szczotka z falowanym materiałem na lamowania.

Zastosowanie:

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeli itp. Szczotki jednorzędowe mogą być łączone, **tworząc walce o zmiennej szerokości**. Do indywidualnego zastosowania na szlifierkach.

Ø otworu d_1 : 16 mm

maks. Ø otworu po rozwierceniu: 80 mm

wysokość drutu H_1 : 33 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹

Opis techniczny

maks. Ø otworu po rozwierceniu	80 mm
szerokość szczotki	16 mm
wysokość drutu H_1	33 mm

Ø szczotki D ₁	200 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
Ø otworu d ₁	16 mm
materiał pokrycia	nierdzewny drut stalowy, falisty
wysokość pokrycia	0,3 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa