



Klucze oczkowo - płaskie,, fosforanowane, rozwartość klucza: 16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	613900 16
GTIN	4045197385161
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 200 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 8 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 13 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęk h ₁	8 mm
długość klucza L	200 mm
rozwartość klucza	16 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	13 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

