

**HOLEX®****Klucze oczkowo - płaskie,, fosforanowane, rozwartość klucza: 27 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613900 27
GTIN	4045197385239
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.  
Z chwyttem owalnym.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 310 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 13 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 18 mm

**Opis techniczny**

maksymalna wysokość szczęk h1	13 mm
rozwartość klucza	27 mm
długość klucza L	310 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h <sub>2 maks.</sub>	18 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

