

HOLEX®**Klucze oczkowo - płaskie,, fosforanowane, rozwartość klucza: 7 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 613900 7 |
| GTIN | 4045197385109 |
| Klasa artykułu | 62A |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 110 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 4 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 7 mm

Opis techniczny

| | |
|--|---------------|
| długość klucza L | 110 mm |
| maksymalna wysokość szczęk h ₁ | 4 mm |
| rozwartość klucza | 7 mm |
| rozwartości kluczy | metryczny |
| maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.} | 7 mm |
| położenie pierścienia | 15 stopni |
| powierzchnia | fosforanowane |
| Atrybut nazwy produktu | fosforanowane |

