

HOLEX®**Klucze oczkowo - płaskie,, fosforanowane, rozwartość klucza: 30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613900 30
GTIN	4045197385246
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.
Z chwyttem owalnym.

Norma:**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 340 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 14 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 20 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	30 mm
długość klucza L	340 mm
maksymalna wysokość szczęk h ₁	14 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	20 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

