

HOLEX®**Klucze oczkowo - płaskie,, fosforanowane, rozwartość klucza: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613900 32
GTIN	4045197385253
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 360 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 14 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 21 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	32 mm
maksymalna wysokość szczęk h ₁	14 mm
długość klucza L	360 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	21 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

