



## Klucze oczkowo - płaskie,, rozwartość klucza: 5,5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	613700 5,5
GTIN	4045197159427
Klasa artykułu	61A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

Poręczny uchwyt profilowy. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe. Oczko o profilu **AS-drive**.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

#### wskazówka:

**AS-drive** profil specjalny. Dokładnie dopasowany profil dla lotnictwa i astronautyki.

Stosowany we wszystkich kluczach GARANT i STAHLWILLE, oznaczonych symbolem **AS-drive**.

#### Zalety :

- **śruby są chwytnie na powierzchni bocznych, co zapobiega ich uszkodzeniu dłużej trwałość śrub**
- **większa powierzchnia przylegania narzędzia do śruby, pewny chwyt i możliwość przeniesienia większej siły.**

długość klucza L: 100 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 4 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 6 mm

### Opis techniczny

długość klucza L	100 mm
maksymalna wysokość szczęk h1	4 mm
rozwartość klucza	5,5 mm
rozwartości kluczy	metryczny

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$	6 mm
położenie pierścienia	15 stopni