

**Klucze oczkowo - płaskie,, fosforanowane, rozwartość klucza: 19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613900 19
GTIN	4045197385185
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.
Z chwyttem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 230 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 9 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 14 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęk h ₁	9 mm
długość klucza L	230 mm
rozwartość klucza	19 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	14 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

