



## Klucze oczkowo - płaskie,, fosforanowane, rozwartość klucza: 36 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	613900 36
GTIN	4045197385277
Klasa artykułu	62A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.  
Z chwytem owalnym.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 400 mm

maksymalna wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 15 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 24 mm

### Opis techniczny

długość klucza L	400 mm
maksymalna wysokość szczęk h <sub>1</sub>	15 mm
rozwartość klucza	36 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h <sub>2 maks.</sub>	24 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

