

HOLEX®**Klucze oczkowo - płaskie,, fosforanowane, rozwartość klucza: 22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613900 22
GTIN	4045197385215
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 260 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 10 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 15 mm

Opis techniczny

długość klucza L	260 mm
maksymalna wysokość szczęk h ₁	10 mm
rozwartość klucza	22 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	15 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

