

Piedinghaus

## Noże zamienne do blachy (dolne), model: 4BR/8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	769934 4BR/8
GTIN	2050001933539
Klasa artykułu	76L

### Opis

#### Pasuje do :

Nożyce gilotynowe nr 967920.

#### wskazówka:

- w przypadku późniejszego zamawiania noży zastępczych wymagane są następujące informacje: producent, model, w miarę możliwości numer maszyny i dokładne rysunki wymiarowe
- proszę pamiętać: podana wydajność cięcia to wydajność maksymalna. W przypadku większych wymogów polecamy wyższy model
- dane dot. wydajności cięcia odnoszą się do materiału o wytrzymałości na rozciąganie 450 N/mm<sup>2</sup>.

do cięcia blachy o grubości: do 8 mm

do cięcia prętów okrągłych o Ø: do 20 mm

do cięcia prętów kwadratowych: do 18 mm

### Opis techniczny

do cięcia prętów okrągłych o Ø	do 20 mm
do cięcia blachy o grubości	do 8 mm
do cięcia prętów kwadratowych	do 18 mm
pasują do modelu	4BR/8

