



## Zwornica, rozstaw a: 800 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	860291 800
GTIN	4008158040141
Klasa artykułu	83K

### Opis

#### Wykonanie:

Prowadnica z ocynkowanego galwanicznie,ciągnionego profilu stalowego. Pałąk przesuwny z podwójnym zabezpieczeniem antypoślizgowym. Wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym, o małych oporach ruchu, czernione. Korpus z tworzywa sztucznego, wzmocniony metalem. Siła mocowania do **8000 N**.

- **ekstremalnie duże powierzchnie mocowania ze zdejmowanymi kołpakami ochronnymi,**
- **ochronne oparcie detalu, zdejmowane,**
- **po obróceniu części dolnej zwornica może służyć do rozprężania, zamiast do ściskania,**
- **uchwyt 2-komponentowy z 6-kątem wewnętrznym (SW 6), komfortowe przyłożenie siły mocującej.**

#### Zastosowanie:

Zwornica może mocować wokół szyny, a więc również za szyną i z boku szyny. Dzięki temu uzyskuje się dostęp do punktów mocowania nieosiągalnych przy użyciu zwykłych zwornic śrubowych. Przesławianie na rozwieranie odbywa się **bez użycia narzędzi**.

#### wskazówka:

#### Następca produktu nr 860290.

przekrój prowadnicy: 29×9 mm

zakres rozwierania b: 255 - 930 mm

wysięg c: 95 mm

masa: 3,1 kg

## Opis techniczny

przekrój przewodnicy	29×9 mm
masa	3,1 kg
rozstaw a	800 mm
wysięg c	95 mm
zakres rozwierania b	255 - 930 mm
maksymalna siła zaciskająca	8000 N