

Pierścień nastawczy DIN 2250 C, Ø wymiaru nomin.: 191mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	484030 191
GTIN	2050001953650
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Pierścienie nastawcze (pierścienie kontrolne) z wysokiej jakości stali na sprawdziany hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. **Pierścienie nastawcze są opisane wymiarem rzeczywistym**. Tolerancja wykonawcza otworu JS4.

Zastosowanie:

Do zastosowań ogólnych np. ustawiania i kontroli przyrządów pomiarowych.

Norma:

Nach **DIN 2250 C**.

wskazówka:

Inne wymiary pośrednie do 320 mm można łatwo zamówić, np. 484030, rozmiar 82.

Opis techniczny

wymiar nominalny	191 mm
pole tolerancji	JS
norma	DIN 2250 C
materiał	Stal na sprawdziany

tolerancja wykonania otworu	JS4
jakość	4
Kalibracja	L7
Rodzaj produktu	Pierścień nastawczy

Usługi

Kalibracja DAkkSPierścień nastawczy maksymalna \varnothing 200 mm	028470 200
Kalibracjapierścieni nastawczych \varnothing maks. 500 mm	028400 500