

Sprawdziany tłoczkowe graniczne H7, Ø wymiaru nomin.: 87 mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 484000 87 |
| GTIN | 2050001951892 |
| Klasa artykułu | 48B |

Opis**Wykonanie:**

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164.

trzępnie pomiarowe z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane.

Sprawdziany tłoczkowe graniczne o tolerancji H7.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

wskazówka:

- **inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem www.hoffmann-goup.com, np. nr 484000, wielk. 82.**
- **Sprawdziany inspekcyjne (bez naddatku na ścieranie) patrz nr 484027; 484028.**
- **Sprawdziany z wymiarem pośrednim, wszystkie Ø z tolerancją liczbową patrz nr 484025; 484026.**

Kalibracja: M2

Opis techniczny

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Ø wymiaru nomin. | 87 mm |
| norma | DIN 7150-2 |
| norma | DIN 7164 |
| Kalibracja | M2 |
| Rodzaj produktu | Sprawdziany tłoczkowe graniczne |

Usługi

Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych \varnothing
maks. 200 mm

018400 200

Znakowanie opis laserowy Typ

018940

Kalibracja DAkkS Wymiar pośredni maksymalna \varnothing 200
mm

019620 200