

Pierścień nastawczy DIN 2250 C, Ø wymiaru nomin.: 27 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	484030 27
GTIN	2050001954435
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Pierścienie nastawcze (pierścienie kontrolne) z wysokiej jakości stali na sprawdziany hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. **Pierścienie nastawcze są opisane wymiarem rzeczywistym**. Tolerancja wykonawcza otworu JS4.

Zastosowanie:

Do zastosowań ogólnych np. ustawiania i kontroli przyrządów pomiarowych.

Norma:

Nach **DIN 2250 C**.

wskazówka:

Inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem www.hoffmann-goup.com, np. nr 484030, wielk. 82.

Kalibracja: M3

Opis techniczny

Ø wymiaru nomin.	27 mm
norma	DIN 2250 C
tolerancja wykonania otworu	JS4

materiał	Stal na sprawdziany
Kalibracja	M3

Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja pierścieni nastawczych Ø maks. 50 mm	018430 50
Kalibracja DAkkS Pierścień nastawczy maksymalna Ø 50 mm	019660 50