

**FRIEDRICH****Nasadka 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 10 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 637656 10     |
| GTIN             | 4007555300100 |
| Klasa artykułu   | 66A           |

**Opis****Wykonanie:**

Z izolacją z tworzywa sztucznego **do 1000 volt** wg. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

**Norma:**

**DIN EN 60900 / VDE 0682-201**

**wskazówka:**

Do prac pod napięciem do 1000 V. W obszarze bezpieczeństwa można łączyć ze sobą jedynie **w pełni izolowane** narzędzia (nr 637650 - 637656).

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 18 mm

długość: 45 mm

**Opis techniczny**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| rozwartość klucza                      | 10 mm                       |
| długość                                | 45 mm                       |
| Ø po stronie napędu                    | 18 mm                       |
| izolacja elektryczna                   | VDE 1000 V                  |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal                     |
| norma                                  | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego  | Klucz nasadowy 6-kątny      |

