

Grubość	3 mm
Ø	125 mm
posuw f_z w aluminium dającym krótki wiór	0,025 mm
maksymalna głębokość cięcia	43,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	43,5 mm
maksymalna głębokość wcinania $a_{e\text{maks.}}$	42 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,5
Liczba zębów Z	16
odpowiedni adapter	179902 125
Wyposażenie	HM
Liczba otworów zabieraka	5
Średnica podziałowa otworów zabieraka	31,5 mm
Ø otworu zabieraka	4,4 mm
wykonanie chwytu	z otworem
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	16
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Piły tarczowe (tarcze)