

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Macki cyfrowe do pomiarów zewnętrznych,, Zakres pomiarowy: 0-155 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	438990 0-15S
GTIN	2050001918994
Klasa artykułu	46Q

### Opis

#### Wykonanie:

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. **Cyfrowe wskazania wartości bezwzględnej.**Przez wprowadzenie wartości zadanych (Preset) można określać odchyłki od dowolnej wartości.

#### Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

Pad do ładowania z akcesoriami przyłączeniowymi i instrukcją obsługi.

#### Wyp. dodatkowe:

Adapter złącza nr 498954, kabel złącza nr 497440.

stopień ochrony IP: IP 67

odczyt co: 0,001 mm

granica błędu:  $\pm 0,015$  mm

dokładność powtórzeń: 0,005 mm

wysięg górny Hb: 12 mm

wysięg dolny Hf: 12 mm

minimalna szerokość rowka: 1,5 mm

### Opis techniczny

dokładność powtórzeń	0,005 mm
odczyt co	0,001 mm

zakres pomiarowy	0 - 15 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru)	45 mm
granica błędu	±0,015 mm
nacisk pomiarowy	1,3 - 1,5 N
wysięg dolny Hf	12 mm
wysięg górny Hb	12 mm
minimalna szerokość rowka	1,5 mm
maksymalna głębokość rowka	11 mm
promień ostrza	0,4 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	1
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	złącze Bluetooth
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	C7
Rodzaj produktu	Macki do pomiarów zewnętrznych

## Usługi

Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn.	013850
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Zewn. / wewn. skrót	011320

## Akcesoria

Przewody przyłączeniowe Typ USB2	497440 USB2
Nadajnik Typ S2	498966 S2
Przewody przyłączeniowe Typ D2	497440 D2
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Adaptery złącza Typ A3	498954 A3
Przewody przyłączeniowe Typ D1	497440 D1
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Adaptery złącza Typ A4	498954 A4