

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Macki cyfrowe do pomiarów wewnętrznych, Zakres pomiarowy: 2,5-12,5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	438995 2,5-12,5
GTIN	2050001919304
Klasa artykułu	46Q

### Opis

#### Wykonanie:

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. **Cyfrowe wskazania wartości bezwzględnej.** Przez wprowadzenie wartości zadanych (Preset) można określać odchyłki od dowolnej wartości.

#### Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

Pad do ładowania z akcesoriami przyłączeniowymi i instrukcją obsługi.

#### Wyp. dodatkowe:

Adapter złącza nr 498954, kabel złącza nr 497440.

stopień ochrony IP: IP 67

odczyt co: 0,001 mm

granica błędu:  $\pm 0,010$  mm

dokładność powtórzeń: 0,005 mm

promień ostrza: 0,12 mm

wysięg górny Hb: 0,9 mm

wysięg dolny Hf: 0,9 mm

### Opis techniczny

nacisk pomiarowy	0,8 - 1,3 N
odczyt co	0,001 mm

maksymalna głębokość rowka	0,7 mm
promień ostrza	0,12 mm
minimalna szerokość rowka	0,6 mm
dokładność powtórzeń	0,005 mm
granica błędu	±0,010 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru)	12 mm
wysięg górny Hb	0,9 mm
wysięg dolny Hf	0,9 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	1
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	złącze Bluetooth
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	C7
Rodzaj produktu	Macki do pomiarów wewnętrznych

## Usługi

Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn.	013850
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Zewn. / wewn. skrót	011320

## Akcesoria

Adaptory złącza Typ A4	498954 A4
Nadajnik Typ S2	498966 S2
Przewody przyłączeniowe Typ D2	497440 D2
Przewody przyłączeniowe Typ USB2	497440 USB2
Przewody przyłączeniowe Typ D1	497440 D1
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Adaptory złącza Typ A3	498954 A3
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965