

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush typ C, Ø chwytu 6 mm , BB-ZS, ziarnistość: 220**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	573550 220
GTIN	54046719316378
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Specjalne tarcze czyszczące Bristle to jednorodne ściernice z mieszaniną precyzyjnie formowanego ziarna ceramicznego i tlenku glinu o **bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.**

Promieniowa szczotka Bristle-Brush, składa się z pojedynczych segmentów (o szer. ok. 1,6 mm). Trzpień mocujący (**Ø chwytu 6 mm**) z zalanymi segmentami. z wygiętą szczecinią (typ C) do **obróbki powierzchni profilowanych.**

Zastosowanie:

Należy zwracać uwagę na zachowanie kierunku obrotów.

Zastosowanie w szlifierkach prostych albo na wałkach giętkich bez innego wyposażenia.

Do prawie wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy.

Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów.

Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,

Ø szczotki D₁: 76 mm

szerokość szczotki: 10 mm

kolor: czerwone

maksymalna prędkość obrotowa: 10000 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	220
Ø szczotki D ₁	76 mm
kolor	czerwone
maksymalna prędkość obrotowa	10000 min ⁻¹
szerokość szczotki	10 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,
Atrybut nazwy produktu	BB-ZS
oznaczenie producenta	BB-ZS
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa