

**HOLEX**

**Szczypce płasko-okrągłe, proste, bez powłoki, z nasadkami, długość całkowita: 200mm**



## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 713195 200    |
| GTIN             | 4045197887399 |
| Klasa artykułu   | 72B           |

## Opis

### Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrome. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

### Norma:

**DIN ISO 5745**

### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

## Opis techniczny

|                   |  |
|-------------------|--|
| długość całkowita | 200 mm                                     |
| Uchwyt            | Tulejka wielokomponentowa                  |
| długość szczęk    | 73 mm                                      |
| kształt szczęk    | owalne, ostre, proste                      |
| norma             | DIN ISO 5745                               |
| cechy szczęk      | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). |
| wykonanie szczęk  | szorstkie od wewnątrz                      |
| materiał          | Stal chromowo-wanadowa                     |

powierzchnia

gładkie

Rodzaj produktu

Szczypce wielofunkcyjne