

**HOLEX**

**Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, bez powłoki, z nasadkami na uchwyty, długość całkowita: 200mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	713595 200
GTIN	4045197887412
Klasa artykułu	72B

## Opis

### Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrome. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

### Norma:

**DIN ISO 5745**

### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

## Opis techniczny

długość szczęk	73 mm
długość całkowita	200 mm
kształt szczęk	owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°)
norma	DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa

materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	gładkie
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne