



Wiertła do wiertarek udarowych z węglnikami spiekаныmi „7X” SDS-Plus, Ø×długość całk.: 5X110 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	789057 5X110
GTIN	3165140844147
Klasa artykułu	76K

Opis

Wykonanie:

4-ostrzowa głowica VHM. Kształt ostrzy umożliwia wysoką wydajność wiercenia, długą trwałość i małe zużycie. Nie haczy się w betonie zbrojonym.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle, z wysokim komfortem pracy. Bardzo spokojna praca, duża dokładność kołowego kształtu otworów. **Linia śrubowa 2+2** zapewnia szybkie odprowadzanie zwiercin, małe drgania i dużą stabilność. Wysoki komfort pracy i małe obciążenie obrabiarki.

wskazówka:

Następca produktu nr 789055.

Materiał ostrza

 : HM

Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem

chwyt: SDS Plus

długość linii śrubowej: 50 mm

Opis techniczny

długość linii śrubowej	50 mm
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita	110 mm
Ø	5 mm
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem

chwyt

SDS Plus