



## Wiertła do wiertarek udarowych z węglnikami spiekanymi „7X” SDS-Plus, Ø×długość całk.: 8X215mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	789057 8X215
GTIN	3165140844420
Klasa artykułu	76K

### Opis

#### Wykonanie:

4-ostrzowa głowica VHM. Kształt ostrzy umożliwia wysoką wydajność wiercenia, długą trwałość i małe zużycie. Nie haczy się w betonie zbrojonym.

#### Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle, z wysokim komfortem pracy. Bardzo spokojna praca, duża dokładność kołowego kształtu otworów. **Linia śrubowa 2+2** zapewnia szybkie odprowadzanie zwiercin, małe drgania i dużą stabilność. Wysoki komfort pracy i małe obciążenie obrabiarki.

chwyt: SDS Plus

długość linii śrubowej: 150 mm

### Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
Ø	8 mm
długość linii śrubowej	150 mm
długość całkowita	215 mm
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	SDS Plus
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia

