



Wiertła do wiertarek udarowych z węglnikami spiekanyymi „7X” SDS-Plus, Ø×długość całk.: 6X115mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 789057 6X115 |
| GTIN | 3165140844260 |
| Klasa artykułu | 76K |

Opis

Wykonanie:

4-ostrzowa głowica VHM. Kształt ostrzy umożliwia wysoką wydajność wiercenia, długą trwałość i małe zużycie. Nie haczy się w betonie zbrojonym.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle, z wysokim komfortem pracy. Bardzo spokojna praca, duża dokładność kołowego kształtu otworów. **Linia śrubowa 2+2** zapewnia szybkie odprowadzanie zwiercin, małe drgania i dużą stabilność. Wysoki komfort pracy i małe obciążenie obrabiarki.

chwyt: SDS Plus

długość linii śrubowej: 50 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| długość linii śrubowej | 50 mm |
| Liczba ostrzy Z | 4 |
| długość całkowita | 115 mm |
| Ø | 6 mm |
| Materiał ostrza | HM |
| Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem |
| chwyt | SDS Plus |
| Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |

