



Wiertła do wiertarek udarowych z węglnikami spiekanymi „7X” SDS-Plus, Ø×długość całk.: 30X450mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	789057 30X450
GTIN	3165140972680
Klasa artykułu	76K

Opis

Wykonanie:

4-ostrzowa głowica VHM. Kształt ostrzy umożliwia wysoką wydajność wiercenia, długą trwałość i małe zużycie. Nie haczy się w betonie zbrojonym.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle, z wysokim komfortem pracy. Bardzo spokojna praca, duża dokładność kołowego kształtu otworów. **Linia śrubowa 2+2** zapewnia szybkie odprowadzanie zwiercin, małe drgania i dużą stabilność. Wysoki komfort pracy i małe obciążenie obrabiarki.

chwyt: SDS Plus

długość linii śrubowej: 400 mm

Opis techniczny

długość linii śrubowej	400 mm
długość całkowita	450 mm
Ø	30 mm
Liczba ostrzy Z	4
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	SDS Plus
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia

