

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Mikrościerające szczotki do rur (SiC), ziarno 120, Ø szczotki D1: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574475 10
GTIN	4017359195055
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

**Mocne włosie z węgla krzemu (SiC) z ziarnem 120 i 320, Ø włosa 0,60 mm, łączna długość 125 mm.**

**Zastosowanie:**

**Szczotki z nylonu ściernego** pracują zarówno wierzchołkami, jak i powierzchniami bocznymi włókien. Wskutek ciągłego uwalniania nowego materiału ściernego zagwarantowane jest **równomierne działanie ściernie**. Do **usuwania zadziorów** z otworów (poprzecznych), rowków na pierścieniu uszczelniające o przekroju okrągłym oraz do **czyszczenia i polerowania** dysz i małych otworów hydraulicznych.

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 3,7 mm

długość drutu L<sub>3</sub>: 65 mm

**Opis techniczny**

Ø szczotki D <sub>1</sub>	10 mm
długość drutu L <sub>3</sub>	65 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3,7 mm
Rodzaj produktu	Szczotka do rur