

**Taśma ścierna, korund zwykły (A) KK841F, 75×3500 mm, Gradacja: 320****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558171 320
GTIN	4018875019290
Klasa artykułu	56V

**Opis****Wykonanie:**

**Bardzo elastyczna taśma ścierna**, obsypana **korundem normalnym (A)**. Idealne dopasowanie do struktury obrabianego elementu. Dodatkowa warstwa z aktywnymi dodatkami ściernymi (**TOP-Size**) zapewnia chłodny szlif i służy jako warstwa pośrednia w materiałach z tendencją do smarowania.

**Zastosowanie:**

Nadaje się zwłaszcza do **szlifowania konturów** albo **profilu** z wklęsłymi albo wypukłymi rolkami kontaktowymi. Nadaje się zwłaszcza do **stali chromowo-niklowej, stali wysokostopowej, stopów podstawowych niklu, mosiądzu i brązu** oraz tytanu i aluminium. Obróbka armatury, okuć, łopatek turbin, precyzyjnych części, implantów i narzędzi chirurgicznych. Zastosowanie przy **szlifowaniu ręcznym albo za pomocą robotów**, na szlifierkach wąskotaśmowych firm Löser, Greif, Rema i innych.

**wskazówka:**

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierna dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526ff.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0.1 %

**Opis techniczny**

ziarnistość	320
Materiały ściernie	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0.1 %
szerokość taśmy ścierniej	75 mm
długość taśmy ścierniej	3500 mm
Atrybut nazwy produktu	75×3500 mm
oznaczenie producenta	KK841F