

HOLEX®**Szczypce płasko-okrągłe, proste izolowane wg VDE, długość całkowita: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	713351 200
GTIN	4045197888006
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:**

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrome. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie. **Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym, do prac pod napięciem do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Norma:**DIN ISO 5745****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

długość szczęk: 73 mm

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
długość szczęk	73 mm
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
norma	Podobnie DIN ISO 5745

cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	gładkie