

HOLEX®**Klucze oczkowo-płaskie, calowe, chromowane, rozwartość klucza: 1/4 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613970 1/4
GTIN	4045197550033
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
długość klucza L: 101 mm
maksymalna wysokość szczęk h₁: 4 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 6 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęk h ₁	4 mm
rozwartość klucza	1/4 cal
długość klucza L	101 mm
rozwartości kluczy	calowy
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	6 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane

