


3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush typ C, zestaw 24 szt., Ø chwytu 3 mm, RB-ZB, ziarnistość: 80**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	573545 80
GTIN	30048011276121
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Specjalne tarcze czyszczące Bristle to jednorodne ściernice z mieszaniną precyzyjnie formowanego ziarna ceramicznego i tlenku glinu o **bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.**

Promieniowa szczotka Bristle-Brush, składa się z pojedynczych segmentów (o szer. ok. 1,6 mm). Trzpień mocujący (**Ø chwytu 3 mm**) demontowany. Segmenty można ze sobą łączyć na dowolną szerokość szczotek.

z wygiętą szczecinią (typ C) do **obróbki powierzchni profilowanych.**

Zastosowanie:

Należy zwracać uwagę na zachowanie kierunku obrotów.

Zastosowanie w szlifierkach prostych albo na wałkach giętkich bez innego wyposażenia.

Do prawie wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy.

Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów.

Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.

w dostawie::

24 pojedyncze segmenty (szerokość ok. 1,6 mm) **z trzpieniem mocującym** o Ø 3 mm.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,

Ø szczotki D₁: 25 mm

szerokość szczotki: 1,6 - 10 mm

kolor: żółte

maksymalna prędkość obrotowa: 35000 min⁻¹

Opis techniczny

kolor	żółte
ziarnistość	80
Ø szczotki D ₁	25 mm
maksymalna prędkość obrotowa	35000 min ⁻¹
szerokość szczotki	1,6 - 10 mm
Ø chwytu D _s	3 mm
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,
Atrybut nazwy produktu	RB-ZB
oznaczenie producenta	RB-ZB
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa