

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Mikrościerające szczotki do rur (A), ziarno 600, Ø szczotki D1: 4,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574470 4,2
GTIN	4017359152119
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

Włókno korundowe (A) o **ziarnistości 600** , Ø włókien **0,30 mm** , długość całkowita 125 mm, długość robocza 25 mm.

Zastosowanie:

Szczotki z nylonu ściernego pracują zarówno wierzchołkami, jak i powierzchniami bocznymi włókien. Wskutek ciągłego uwalniania nowego materiału ściernego zagwarantowane jest **rownomierne działanie ściernie** . Do **usuwania zadziorów** z otworów (poprzecznych), rowków na pierścieniu uszczelniające o przekroju okrągłym oraz do **czyszczenia i polerowania** dysz i małych otworów hydraulicznych.

Ø chwytu D_s: 2,2 mm

długość drutu L₃: 25 mm

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	4,2 mm
długość drutu L ₃	25 mm
Ø chwytu D _s	2,2 mm
Rodzaj produktu	Szczotka do rur