



Klucze oczkowo - płaskie,, chromowane, rozwartość klucza: 36 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	613950 36
GTIN	4045197441669
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.
Chwył owalny.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
długość klucza L: 400 mm
maksymalna wysokość szczęk h₁: 15 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 24 mm

Opis techniczny

długość klucza L	400 mm
maksymalna wysokość szczęk h ₁	15 mm
rozwartość klucza	36 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	24 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane

