

HOLEX®**Klucze oczkowo-płaskie, calowe, chromowane, rozwartość klucza: 3/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613970 3/8
GTIN	4045197550057
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
długość klucza L: 141 mm
maksymalna wysokość szczęk h1: 5 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 9 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	3/8 cal
długość klucza L	141 mm
maksymalna wysokość szczęk h1	5 mm
rozwartości kluczy	calowy
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	9 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane

