

HOLEX®**Klucze oczkowo-płaskie, calowe, chromowane, rozwartość klucza: 7/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613970 7/8
GTIN	4045197550736
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyty owalne.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 261 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 10 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$: 15 mm

Opis techniczny

długość klucza L	261 mm
maksymalna wysokość szczęk h1	10 mm
rozwartość klucza	7/8 cal
rozwartości kluczy	calowy
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$	15 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane

