

**HOLEX®****Klucze oczkowo-płaskie, calowe, chromowane, rozwartość klucza: 1 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613970 1
GTIN	4045197550750
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.  
Z chwytem owalnym.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 291 mm

maksymalna wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 12 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 16 mm

**Opis techniczny**

długość klucza L	291 mm
rozwartość klucza	1 cal
maksymalna wysokość szczęk h <sub>1</sub>	12 mm
rozwartości kluczy	calowy
maksymalna wysokość pierścienia h <sub>2 maks.</sub>	16 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane

