

**Grubościomierz błyskawiczny, zakres pomiarowy: 0-30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	438205 0-30
GTIN	2050001936615
Klasa artykułu	46C

Opis**Wykonanie:**

Grubościomierze błyskawiczne z dźwigienką (nacisk pomiarowy niezależny od użytkownika). Rama ze stopu lekkiego, lakierowana. Powierzchnie pomiarowe hartowane, szlifowane i docierane.

norma: Norma zakładowa

Kalibracja: C6

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,02 mm

Ø powierzchni pomiarowych: 10 mm

wysięg: 50 mm

Opis techniczny

odczyt	0,01 mm
wysięg	50 mm
zakres pomiarowy	0 - 30 mm
granica błędu	0,02 mm

Ø powierzchni pomiarowych	10 mm
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
Kalibracja	C6

Usługi

Kalibracja grubościomierzy błyskawicznych	013820
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Szybki grubościomierz	011310