

HOLEX®**Klucze oczkowo-płaskie, calowe, chromowane, rozwartość klucza: 3/4 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613970 3/4
GTIN	4045197550712
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.
Z chwyttem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 231 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 9 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$: 14 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	3/4 cal
maksymalna wysokość szczęk h1	9 mm
długość klucza L	231 mm
rozwartości kluczy	calowy
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$	14 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane

