



## Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa, rozwartość klucza: 18 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	614200 18
GTIN	4018754019267
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyty owalne. Chwyty profilowane o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

#### Norma:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszczałą na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

#### wskazówka:

Profil specjalny **AS-drive**. Dokładnie dopasowany profil - dla lotnictwa i astronautyki. Klucze z tym profilem są oznaczone przez **AS-drive**.

#### Zalety:

- **mocowanie śrub na powierzchniach bocznych - zapobiega uszkodzeniom - wydłuża trwałość śrub**
- **większa powierzchnia przylegania narzędzia do śruby - pewny chwyt i możliwość przeniesienia większej siły.**

długość klucza L: 255 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 8,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 12 mm

### Opis techniczny

długość klucza L	255 mm
rozwartość klucza	18 mm
maksymalna wysokość szczęk h1	8,5 mm
rozwartości kluczy	metryczny

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$	12 mm
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu