

**HOLEX®****Klucze oczkowo-płaskie, calowe, chromowane, rozwartość klucza: 13/16 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613970 13/16
GTIN	4045197550729
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyty owalne.  
Z chwytem owalnym.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 251 mm

maksymalna wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 10 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 15 mm

**Opis techniczny**

długość klucza L	251 mm
rozwartość klucza	13/16 cal
maksymalna wysokość szczęk h <sub>1</sub>	10 mm
rozwartości kluczy	calowy
maksymalna wysokość pierścienia h <sub>2 maks.</sub>	15 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane

