



## Wkrętarki specjalne akumulatorowe, Typ: M4D2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	070224 M4D2
GTIN	4002395000388
Klasa artykułu	03L

### Opis

#### Wykonanie:

- Akumulatory litowo - jonowe Red z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania.

**Kompaktowa wkrętarko-wiertarka** z akumulatorem litowo-jonowym i **przegubem obrotowym** do prac w pozycji prostej lub kątowej. Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem REDLINK™ zapewniające długi okres eksploatacji. 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego z regulowaną elektronicznie funkcją wyłączania, stopień wiertła, wskazanie stanu naładowania akumulatora, obrót w prawo / w lewo, gniazdo **bitów sześciokątnych 1/4 cala (E 6,3)**.

#### Zalety:

21-stopniowa regulacja momentu obrotowego.

#### w dostawie::

W zestawie akumulator, ładowarka i walizka transportowa.

#### wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073814 oraz nr 073839.

### Opis techniczny

Opakowanie	Walizka transportowa
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 200 min <sup>-1</sup>
pojemność akumulatora	2 Ah

oznaczenie producenta	M4D-202B
maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w stali	3 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 4 V
uchwyty narzędziowe	E 6,3,
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	5 Nm
maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w drewnie	6 mm
Napięcie akumulatorów	4 V
konstrukcja	Wkrętarki proste
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	0 - 600 min <sup>-1</sup>
masa	0,5 kg
typowe zastosowanie	Medium
Liczba dołączonych akumulatorów	2
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
nadaje się do materiału	stal
nadaje się do materiału	drewno
Rodzaj produktu	Wkrętarka

## Akcesoria

System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora MB4

073814 MB4