



Zestaw nasadek czworokątnych do wkrętów Torx®, 1/4, 1/2 cala 30-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	630035
GTIN	4000896209620
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

Gniazda i czopy / złącza wg DIN 3122/3123; nasadki wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

Zaleta:

Smartcase z funkcją ustawienia

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Nasadki 1/4 cala do śrub Torx®: 6 szt. wielk. E5; E6; E7; E8; E10; E11

Nasadki 1/2 cala do śrub Torx®: 5 szt. wielk. E12; E14; E16; E18; E20

Nasadki wkrętakowe 1/4 cala do śrub Torx®: 8 szt. wielk. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Nasadki wkrętakowe 1/2 cala do śrub Torx®: 5 szt. wielk. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Przedłużki, 1/4 cala: 2 szt. wielk. 55; 147 mm

Przedłużki, 1/2 cala: 2 szt. wielk. 76; 123 mm

Grzechotka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632060

Grzechotka, 1/2 cala: 1 szt. nr 640160

Przechowywane w: kasetka z tworzywa sztucznego z podpórką i korytkiem do odkładania części
materiał: stal chromowo-wanadowa

wysokość: 65 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
liczba części	30
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
materiał	stal chromowo-wanadowa
długość	355 mm
szerokość	235 mm
wysokość	65 mm
powierzchnia	chromowany
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe