



Wiertarka akumulatorowa z wymiennym uchwytem wiertarskim, Typ: GSR1215FC



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070242 GSR1215FC
GTIN	3165140847322
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki Bosch

- **akumulatorowe wiertarko-wkrętarki 12 V, o zwartej konstrukcji i dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi**
- **z układem Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP)**
- **oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów**
- **wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania**
- **elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania**
- **miękkiego uchwytu.**

Precyzyjna praca również w trudnodostępnych miejscach, dzięki małym wymiarom, z **uchwytem bitów** albo wymienną **nasadką mimośrodową albo kątową**. Szeroki zakres zastosowania dzięki czterem różnym nasadkom **FlexiClick**. Wygodna obsługa: Nasadki do ustawiania 16 różnych pozycji pozostają na urządzeniu.

w dostawie::

W komplecie ładowarka, nakładka mimośrodowa, uchwyt wiertarski, nakładka do wiercenia kąтового, gniazdo bitów i L-BOXX.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073851 ff i 073866.

Opakowanie: Kufer systemowy (L-Boxx)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 12 V
 oznaczenie producenta: GSR 12V-15FC
 konstrukcja silnika: 2-biegunowy silnik
 Liczba dołączonych akumulatorów: 2
 rodzaj akumulatora: litowo-jonowy
 pojemność akumulatora: 2 Ah
 Napięcie akumulatorów: 12 V

Opis techniczny

maks. moment obrotowy w materiałach twardych	30 Nm
masa	0,8 kg
maks. wibracje wg EN	< 1,9 m/s ²
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 12 V
pojemność akumulatora	2 Ah
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	15 Nm
robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	0 - 1300 min ⁻¹
Opakowanie	Kufer systemowy (L-Boxx)
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	19 mm
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	0 - 400 min ⁻¹
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	0 - 10 mm
oznaczenie producenta	GSR 12V-15FC
konstrukcja silnika	2-biegunowy silnik
Napięcie akumulatorów	12 V
typowe zastosowanie	Strong
Liczba dołączonych akumulatorów	2
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Wkrętarka

Aksesoria

Ładowarki akumulatorów Typ AL1130CV

073866 AL1130CV

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12
V

073851 B12